

Garant**Portamaschi a cambio rapido, Ø codolo 25 mm, Campo filettatura: M6-20**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Classe articolo	31P

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Codolo cilindrico a norma DIN 1835 – forma B e E.

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Compensazione lineare pressione: 12,5 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 55 mm

Ø interno D₁: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 64 mm

Descrizione tecnica

Ø Interno D ₁	31 mm
Campo filettatura	M6 – M20
Sporgenza totale Dim. A	64 mm
Ø Esterno D	55 mm
Compensazione lineare pressione	12,5 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Adattatore	Ø codolo 25 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335430 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335620 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
	335430 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335647 10

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335647 7

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335647 8

Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione

335470

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335647 12

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335620 11

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335647 9

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335430 8

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335430 10

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335430 12

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335430 7

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335430 16

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335620 8

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335647 11

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335620 14

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335647 14

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335647 6

