

SWISS TOOLS

## Portautensile assiale, 2x, destro, PSC 50, Per quadro del portautensili: 20 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318923 20
GTIN	2050001715531
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

#### Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

#### Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Norma attacco: ISO 26623-2

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 98 mm

Lunghezza di serraggio L<sub>1</sub>: 75 mm

B: 30 mm

Ø esterno D: 80 mm

### Descrizione tecnica

per quadro del portautensili	20 mm
Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub>	75 mm
B	30 mm
Sporgenza totale Dim. A	98 mm
Ø esterno D	80 mm
Adattatore	PSC 50

Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì