



Portamaschi a cambio rapido, MK2, Campo filettatura: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334644 M3-12
GTIN	4045197606693
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Cono Morse DIN 228 B.

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D₁: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 46 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	38 mm
Ø Interno D ₁	19 mm

Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	46 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Adattatore	MK2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335420 4,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335420 11
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335420 9
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335645 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335610 3,5
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335645 6
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335645 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335420 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335610 6
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335610 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335610 9
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335645 3,5

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335420 6
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335610 4,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335420 3,5
Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione	335460
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335420 10
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335645 4,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335420 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335610 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335610 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335645 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335645 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335610 11