

**Portamaschi a cambio rapido, Ø codolo 25 mm, Campo filettatura: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Codolo cilindrico a norma DIN 1835 – forma B e E.

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D₁: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 41 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	41 mm
-------------------------	-------

Ø Esterno D	38 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Ø Interno D ₁	19 mm
Adattatore	Ø codolo 25 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335420 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335610 9
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335645 8
Set di 8 bussole a innesto rapido con frizione	335650
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335420 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335610 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335420 8
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335645 3,5
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335610 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335610 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335645 9
	335420 3,5

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335420 10

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335645 7

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm

335610 3,5

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335610 4,5

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335420 7

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335610 8

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335645 6

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335420 6

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335645 4,5

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335610 7

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335645 10

Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione

335460

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335420 4,5