



Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319060 50
GTIN	4045197373700
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Descrizione tecnica

h ₅	35 mm
----------------	-------

h_6	60 mm
h_2	41 mm
l_1	30 mm
Ø Codolo d_1	50 mm
b_1	100 mm
l_2	55 mm
b_2	50 mm
h_1	32 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------