



Mandrino di maschiatura, modello DSPL con codolo, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334510 12
GTIN	2050001921062
Classe articolo	35B

Descrizione

Esecuzione:

- Il doppio serraggio avviene mediante 3 griffe che centrano il codolo del maschio a filettare e 4 griffe che ne bloccano il quadro.
- Se correttamente regolato, il dispositivo di sicurezza a frizione impedisce la rottura dell'utensile. La filettatura di fori ciechi è possibile sino sul fondo.
- Il dispositivo di autoallineamento compensa gli errori di allineamento tra il mandrino della macchina e il pezzo.
- La compensazione assiale elastica reagisce alla pressione e alla trazione. Impedisce la rottura del maschio durante l'avanzamento manuale o automatico.

Uso:

Per filettature interne su trapani reversibili e torni a torretta. Per impiego orizzontale e verticale per filettatura destra.

Fornitura:

Inclusa 1 chiave di serraggio.

Nota:

Variante senza compensazione assiale disponibile su richiesta. **Dimensioni 30 e 42** (= CM 4 o 5 per filettatura metrica M14 – M30 o M18 – M42) **su richiesta.**

Descrizione tecnica

Campo Ø codolo	2,5 - 10 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Per filettature gas Whitworth	R1/8
Oscillazione parallela all'asse	1 mm
Capacità quadro	0 - 8 mm
Per filettatura Whitworth	G1/8 – 1/2
Campo di taglio	M3 – M12
Compensazione lineare della trazione	20 mm
Cono Morse CM	2
Compensazione lineare della pressione	10 mm
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina	135 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura