

**Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 12,5 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 55 mm

Ø interno D₁: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Descrizione tecnica

Ø Interno D ₁	31 mm
Campo filettatura	M6 – M20
Ø Esterno D	55 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Compensazione lineare pressione	12,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335647 10
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione	335470
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10

Codolo Mazak, forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335430 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335430 9
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335647 9
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335647 12
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335620 14
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335430 7
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
	308806 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335620 7

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335430 8

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308802 40

Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308804 40

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm

335430 12

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm

335620 16

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335430 14

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm

335647 14

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335430 11

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308720 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308700 40

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335430 10

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335647 8

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

335647 11

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm

335647 7

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335620 6

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40

308812 40

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm

335647 6

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335620 11