

SWISS TOOLS

Portautensile assiale, 3x, destro, PSC 50, Per quadro del portautensili: 20 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318925 20
GTIN	2050001714220
Classe articolo	36D

Descrizione
Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale Dim. A: 123 mm

Lunghezza di serraggio L₁: 97 mm

B: 30 mm

Ø esterno D: 90 mm

Descrizione tecnica

B	30 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	97 mm
Sporgenza totale Dim. A	123 mm
per quadro del portautensili	20 mm
Ø esterno D	90 mm
Adattatore	PSC 50

Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensile