



Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727043



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076520 727043
GTIN	4014586872902
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- L'elevata coesione magnetica e l'interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.
- Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell'utensile.
- Comodo display della coesione magnetica.
- Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).
- Struttura dal peso ottimizzato.

Trapano per carotare magnetico a 2 velocità

- Leva di avanzamento montabile su entrambi i lati.
- Elevata coesione magnetica.
- 5 livelli di regolazione della velocità e funzione di memoria del numero di giri.

Trapano a carotare potente universale per lavori efficienti in officina. **Codolo MK3** e **microregolazione** per un allineamento ottimale con base magnetica inserita.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1x spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

Descrizione tecnica

Peso	16,1 kg
Denominazione originale prodotto	KBM65U
Ø Massimo svasatura	50 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	120 - 240 min ⁻¹
Corsa utile	145 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	12 - 65 mm
Altezza	770 mm
Ø Massimo alesatura	25 mm
Portautensile forma	QuickIN / MK3
Larghezza	198 mm
Potenza assorbita	1300 W
Tensione di rete	230 V
Campo numero di giri 2 ^a velocità	260 - 520 min ⁻¹
Larghezza base magnetica	95 mm
Lunghezza	320 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	25 mm
Lunghezza base magnetica	205 mm
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M20 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
	119000 65

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm

119000 62

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm

119000 38

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm

119000 50

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm

119000 55

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm

119000 15