

**Garant**

**Portautensile eco forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319051 20
GTIN	4045197523648
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 55 mm

$b_2$ : 30 mm

$h_5$ : 30 mm

$h_6$ : 25 mm

**Descrizione tecnica**

Codice a colori codolo VDI	VDI 20
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Ø Codolo $d_1$	20 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
$h_2$	22 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI