

**Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 50, Campo filettatura: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

**Uso:**

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

**Accessori speciali:**

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

**Nota:**

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 62 mm

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	62 mm
Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Ø Interno D <sub>1</sub>	19 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Ø Esterno D	38 mm
Adattatore	BT 50
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335610 7
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335610 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335420 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335645 3,5
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335420 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335610 4,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335420 4,5

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335610 9
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335610 3,5
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335645 4,5
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335420 6
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335610 6
Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione	335460
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335420 3,5
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335645 8
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335645 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335645 6
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335645 9
	335610 10

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50

308615 50

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308790 50

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50

308610 50

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm

335420 8

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm

335420 9

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm

335610 11

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335420 10

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308760 50

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50

308820 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50

308700 50

Codolo Forma B Adatti per coni 50

308640 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50

308740 50

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm

335645 10