



## Portamaschi a cambio rapido, MK3, Campo filettatura: M6-20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Classe articolo	32P

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Cono Morse DIN 228 B.

#### Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

#### Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

#### Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Compensazione lineare pressione: 12,5 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 55 mm

Ø interno D<sub>1</sub>: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

### Descrizione tecnica

Campo filettatura	M6 – M20
-------------------	----------

Ø Esterno D	55 mm
Ø Interno D <sub>1</sub>	31 mm
Compensazione lineare pressione	12,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Adattatore	MK3
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

## Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335430 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335647 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335620 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335647 6
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335620 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335647 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335647 10
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335647 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335430 9
Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione	335470
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335647 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335430 16
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335430 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335430 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335647 8
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335430 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335620 14
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335647 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335430 11