

SWISS TOOLS

Portautensili per troncatura assiale, destra, PSC-63, Per Altezza tagliente H: 32 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318904 32
GTIN	2050001673022
Classe articolo	36D

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per alloggiare lame di troncatura.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.
Norma asiento: ISO 26623-2
Arbor standard: ISO 26623-2
Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
Norme de porte-outils: ISO 26623-2
Befogó szabvány: ISO 26623-2
Norma attacco: ISO 26623-2
Sporgenza totale Dim. A: 145 mm
L₁: 110 mm
Ø esterno D: 80 mm
Spostamento punta-centro f: 22 mm

Descrizione tecnica

Per Altezza tagliente H	32 mm
Spostamento punta-centro f	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	145 mm
L ₁	110 mm

Ø esterno D	80 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì