

**Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 50, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334670 M6-20
GTIN	4045197488534
Classe articolo	32P

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 12,5 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 55 mm

Ø interno D₁: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 83 mm

Descrizione tecnica

Campo filettatura	M6 – M20
Ø Interno D ₁	31 mm
Sporgenza totale Dim. A	83 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Compensazione lineare pressione	12,5 mm
Ø Esterno D	55 mm
Adattatore	BT 50
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335620 16
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335430 9
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335430 12
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50

Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335430 10
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335620 11
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione	335470
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335647 7
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335430 7
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335647 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335647 6
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335430 11
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335620 14
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335647 10
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 16 mm	335430 16
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335647 9
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 12 mm	335647 12
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335430 8
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335647 14
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335647 8
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50