



**Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 16 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319010 16
GTIN	4045197373656
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 42 mm

$b_2$ : 25 mm

$h_5$ : 20 mm

$h_6$ : 22 mm

## Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 16
$b_1$	42 mm

$l_2$	24 mm
$h_5$	20 mm
$h_2$	17 mm
Ø Codolo $d_1$	16 mm
$h_6$	22 mm
$h_1$	12 mm
$l_1$	13 mm
$b_2$	25 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI