



**Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319050 50
GTIN	4045197373687
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

## Descrizione tecnica

h <sub>2</sub>	41 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50

$l_1$	30 mm
$h_5$	35 mm
$h_6$	60 mm
$l_2$	55 mm
$h_1$	32 mm
Ø Codolo $d_1$	50 mm
$b_2$	50 mm
$b_1$	100 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

## Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10

319003 10