



Portamaschi a cambio rapido, SK 40, Campo filettatura: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-1

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D₁: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Ø Esterno D	38 mm
Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Ø Interno D ₁	19 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335420 6
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335420 3,5
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335420 8
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335610 6
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335420 9
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335610 10
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335610 3,5
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335610 11
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335610 9
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 11 mm	335420 11
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 6 mm	335645 6
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Mazak, forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335645 8
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 8 mm	335610 8
Set di 8 bussole a innesto rapido senza frizione	335460
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335645 7
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335420 10
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 3,5 mm	335645 3,5
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335420 7
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308804 40
Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 7 mm	335610 7
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 10 mm	335645 10
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Bussola a innesto rapido senza frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm	335420 4,5
Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 9 mm	335645 9

Prolunga base con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335645 4,5

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308720 40

Bussola a innesto rapido con frizione Ø Codolo maschi a filettare 4,5 mm

335610 4,5