


SWISS TOOLS

## Portautensili per troncatura assiale, sinistra, PSC-63, Per Altezza tagliente H: 32 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	318908 32
GTIN	2050001673039
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.  
Per alloggiare lame di troncatura.

#### Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Sporgenza totale Dim. A: 145 mm

L<sub>1</sub>: 110 mm

Ø esterno D: 80 mm

Spostamento punta-centro f: 22 mm

### Descrizione tecnica

Per Altezza tagliente H	32 mm
Spostamento punta-centro f	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	145 mm
L <sub>1</sub>	110 mm

Ø esterno D	80 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì