

Garant

Portautensile eco forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319051 50 |
| GTIN | 4045197578761 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| l_2 | 55 mm |
| b_1 | 100 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 50 |
| h_6 | 60 mm |
| b_2 | 50 mm |
| h_2 | 34 mm |
| \varnothing Codolo d_1 | 50 mm |
| h_5 | 35 mm |
| l_1 | 30 mm |
| h_1 | 25 mm |
| Forma | B |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |