

AEG

Martello perforatore, Modello: KH28SXE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

- **Martello perforatore multifunzione da 1010 W con adattatore FIXTEC per cambi veloci tra attacco SDS plus e mandrino autoserrante.**
- **Trapano a battente.**
- **Elettronica di controllo con preselezione continua del numero di giri e di colpi.**
- **Giunto a frizione di sicurezza.**
- **Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità.**
- **Arresto della rotazione e bloccaggio della punta in 16 posizioni per lavori di perforazione leggeri.**
- **Dispositivo di esclusione della percussione perforare e avvitare.**
- **Rivestimento morbido per la massima praticità di utilizzo.**

Vantaggi:

Adattatore FIXTEC per attacco SDS plus.

Fornitura:

Incluso adattatore FIXTEC, mandrino autoserrante 1,5 – 13 mm, attacco SDS plus, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Peso	2,8 kg
Potenza assorbita	1010 W
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 1500 min ⁻¹
Numero di colpi massimo	5000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	15,4 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	28 mm
Energia d'urto	2,8 J
Denominazione originale prodotto	KH28SXE
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Codolo	SDS Plus
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello combinato