

## Garant

**Portautensile eco forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319061 50
GTIN	4045197578778
Classe articolo	31V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

#### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

### Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 50
$b_2$	50 mm
$b_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
$h_2$	34 mm
Ø Codolo $d_1$	50 mm
$h_5$	35 mm
$l_2$	55 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	30 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI