



Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319060 16
GTIN	4045197373694
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Descrizione tecnica

h ₁	12 mm
----------------	-------

b_2	25 mm
l_1	13 mm
b_1	42 mm
Ø Codolo d_1	16 mm
h_2	17 mm
h_5	20 mm
l_2	24 mm
h_6	22 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI