



**Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319060 20
GTIN	4045197223937
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

## Descrizione tecnica

h <sub>6</sub>	25 mm
----------------	-------

$h_5$	30 mm
$h_1$	16 mm
$b_2$	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
$l_1$	16 mm
Ø Codolo $d_1$	20 mm
$h_2$	22 mm
$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

## Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------