


SWISS TOOLS

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite destra, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto – Dim. A: 63/11-125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320095 63/11-125
GTIN	2050001715081
Classe articolo	36D

**Descrizione****Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.  
Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	40 mm
Ricambi	S05
Sporgenza totale Dim. A	125 mm
Distanza asse-punta f	22 mm
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

## Accessori

Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04

Spessore n. 1 Modello P04

320610 P04