

SWISS TOOLS

Barra alesatrice con bloccaggio a leva destra, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto – Dim. A: 63/12-140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320090 63/12-140
GTIN	2050001715029
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D ₁ min	50 mm
Ricambi	P01
Inserto adatto	CN.. 1204..
Sporgenza totale Dim. A	140 mm
Distanza asse-punta f	27 mm
Misura inserto	12
Ø Gambo	63 mm
Lunghezza utile L _N	114 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	destra
Norma attacco	ISO 12164-3

Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

Accessori

Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05

Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07