



Bussola a innesto rapido senza frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335430 9
GTIN	4045197152565
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	9 mm
Quadro del codolo	7 mm
Campo maschi a filettare	M6 – M20
Ø Esterno D	46 mm
Ø Codolo d	31 mm

Lunghezza di raccordo L	35 mm
Sporgenza totale H	11 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido