

HOLEX**Bussola a innesto rapido con frizione, M3 – M12, Ø Codolo maschi a filettare: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335610 6
GTIN	4045197152657
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	6 mm
Quadro del codolo	4,9 mm
Campo maschi a filettare	M3 – M12
Ø Esterno D	32 mm
Ø Codolo d	19 mm

Lunghezza di raccordo L	21,5 mm
Sporgenza totale H	25 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido