

SWISS TOOLS

Barra alesatrice con bloccaggio a leva sinistra, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto – Dim. A: 63/12-180mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320091 63/12-180
GTIN	2050001715050
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Misura inserto	12
Sporgenza totale Dim. A	180 mm
Ø Preforatura minimo D ₁ min	50 mm
Distanza asse-punta f	27 mm
Ricambi	P01
Inserto adatto	CN.. 1204..
Ø Gambo	63 mm
Lunghezza utile L _N	154 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

Accessori

Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02

Vite di serraggio n. 3 Modello P05

320611 P05