

SWISS TOOLS

Barra alesatrice con bloccaggio a vite sinistra, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto – Dim. A: 63/11-180mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320096 63/11-180
GTIN	2050001714374
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n.art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D ₁ min	50 mm
Misura inserto	11
Ricambi	S05
Distanza asse-punta f	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	180 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici

Accessori

Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01

Vite di serraggio n. 3 Modello D07

320611 D07