

**HOLEX****Bussola a innesto rapido con frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335640 16
GTIN	4045197336033
Classe articolo	32H

**Descrizione****Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

**Uso:**

Per fori ciechi.

**Nota:**

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo maschi a filettare	16 mm
Quadro del codolo	12 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø Esterno D	72 mm
Ø Codolo d	48 mm

Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	45 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido