



Bussola a innesto rapido senza frizione, M3 – M12, Ø Codolo maschi a filettare: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	335420 10
GTIN	4045197152510
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Su mandrini di maschiatura sganciabili.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	10 mm
Quadro del codolo	8 mm
Campo maschi a filettare	M3 – M12
Ø Esterno D	30 mm
Ø Codolo d	19 mm

Lunghezza di raccordo L	21,5 mm
Sporgenza totale H	7 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido