

Garant**Prolunga base con frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 335647 6 |
| GTIN | 4045197554079 |
| Classe articolo | 31M |

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Per prolunghes Garant n. art. 338140 – 8142.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ø Codolo maschi a filettare | 6 mm |
| Quadro del codolo | 4,9 mm |
| Campo maschi a filettare | M6 – M20 |
| Ø Esterno D | 50 mm |
| Ø Codolo d | 31 mm |
| Lunghezza di raccordo L | 35 mm |
| Sporgenza totale H | 96 mm |
| Ø e | 34,5 mm |
| Tipo di prodotto | Prolunghes da 1/2 pollice |

