

**Smerigliatrice doppia DS, 400 V, Modello: DS04/150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Classe articolo	03S

Descrizione**Esecuzione:**

Il motore **molto silenzioso** assicura una lunga durata anche in **funzionamento continuo**.

Fornitura senza mole abrasive.

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un'elevata sicurezza per l'utilizzatore.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	2900 min ⁻¹
Peso	14 kg
Denominazione originale prodotto	DS04/150
Potenza assorbita	250 W
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Ø Foro mola abrasiva H	51 mm
Ø Mola abrasiva D	150 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Rettificatrice doppia

Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596220 NK60
Tavolo portautensile destro Modello AT1	077525 AT1
Protezione oculare per n. art. 077502 Modello DS1	077509 DS1
Tavolo portautensili sinistro Modello AT1	077519 AT1
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596220 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596220 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596220 EK80
Supporto macchina Adatto per macchina DS04	077513 DS04