

**Garant****Prolunga base con frizione, M3 – M12, Ø Codolo maschi a filettare: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335645 9
GTIN	4045197554055
Classe articolo	31M

**Descrizione****Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

**Uso:**

Per prolunghes Garant n. art. 338140 – 338142.

**Nota:**

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ( $R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo maschi a filettare	9 mm
Quadro del codolo	7 mm
Campo maschi a filettare	M3 – M12
Ø Esterno D	32 mm
Ø Codolo d	19 mm
Lunghezza di raccordo L	21,5 mm
Sporgenza totale H	70 mm
Ø e	23 mm
Tipo di prodotto	Prolunghes da 1/2 pollice

