

HOLEX**Bussola a innesto rapido con frizione, M14 – M33, Ø Codolo maschi a filettare: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335640 22
GTIN	4045197336071
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	22 mm
Quadro del codolo	18 mm
Campo maschi a filettare	M14 – M33
Ø Esterno D	72 mm
Ø Codolo d	48 mm

Lunghezza di raccordo L	55,5 mm
Sporgenza totale H	45 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido