

Garant**Prolunga base con frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335647 10
GTIN	4045197554116
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **senza** frizione.

Uso:

Per prolunghes Garant n. art. 338140 – 8142.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio ($R_m 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	10 mm
Quadro del codolo	8 mm
Campo maschi a filettare	M6 – M20
Ø Esterno D	50 mm
Ø Codolo d	31 mm
Lunghezza di raccordo L	35 mm
Sporgenza totale H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Tipo di prodotto	Prolunghes da 1/2 pollice

