

HOLEX**Bussola a innesto rapido con frizione, M6 – M20, Ø Codolo maschi a filettare: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	335620 14
GTIN	4045197152787
Classe articolo	32H

Descrizione**Esecuzione:**

Bussole a innesto rapido **con** frizione.

Uso:

Per fori ciechi.

Nota:

Le bussole con frizione sono fornite con regolazione della coppia per la lavorazione dell'acciaio (R_m 600 – 800 N/mm²). La regolazione può essere modificata attraverso il dado.

Descrizione tecnica

Ø Codolo maschi a filettare	14 mm
Quadro del codolo	11 mm
Campo maschi a filettare	M6 – M20
Ø Esterno D	50 mm
Ø Codolo d	31 mm

Lunghezza di raccordo L	35 mm
Sporgenza totale H	34 mm
Tipo di prodotto	Bussola a innesto rapido