

Garant
Portautensile eco forma C1 assiale destra, Ø Codolo d1: 40 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319101 40
GTIN	4045197523723
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 42,5 mm

Larghezza codolo b_3 : 20,5 mm

h_5 : 32,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	40 mm
h ₅	32,5 mm
h ₂	34 mm
l ₁	85 mm
b ₁	85 mm
Larghezza codolo b ₃	20,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₁	25 mm
b ₂	42,5 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI