

**Garant**
**Portautensile eco forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 40 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319171 40
GTIN	4045197523815
Classe articolo	31V

## Descrizione

### Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

**GARANT eco** – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 20,5 mm

$h_5$ : 32,5 mm

## Descrizione tecnica

$b_2$	42,5 mm
Larghezza codolo $b_3$	20,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
$h_2$	34 mm
$h_1$	25 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
Ø Codolo $d_1$	40 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI