



Portautensile forma C3 assiale destra, Ø Codolo d1: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319160 16
GTIN	4045197373755
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Larghezza codolo b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Descrizione tecnica

b_1	43 mm
h_2	17 mm
l_1	44 mm

Larghezza codolo b_3	13 mm
b_2	24 mm
h_5	20 mm
Ø Codolo d_1	16 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
h_6	22 mm
h_1	12 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI