



## Portautensile forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 16 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319170 16
GTIN	4045197373809
Classe articolo	32V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

#### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 43 mm

$b_2$ : 24 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 20 mm

### Descrizione tecnica

$h_2$	17 mm
$h_1$	12 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 16
$b_1$	43 mm
$\varnothing$ Codolo $d_1$	16 mm
$h_6$	22 mm
$l_1$	44 mm
$h_5$	20 mm
$b_2$	24 mm
Larghezza codolo $b_3$	13 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI