


**Portautensile forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 16 mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319110 16
GTIN	4045197373731
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 43 mm

$b_2$ : 24 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 20 mm

**Descrizione tecnica**

$b_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
$h_5$	20 mm

$h_1$	12 mm
$b_1$	43 mm
$l_1$	44 mm
Larghezza codolo $b_3$	13 mm
Ø Codolo $d_1$	16 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
$h_2$	17 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

---

## Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------