

**Garant****Attacco assiale doppio Eco VDI, Ø Codolo d1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319191 25
GTIN	4045197641816
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Testo didascalie:****I vantaggi di GARANT Eco:**

Trucioli a spirale piatti per un'evacuazione dei trucioli straordinaria, anziché ottenere trucioli elicoidali lunghi e ingarbugliati

Poche tracce di usura dopo il test.

La misura di rugosità mostra superfici lisce.

**Uso:**

Grazie alla dentatura doppia per l'impiego normale o per l'impiego sopratesta.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza codolo $b_3$	19 mm
$b_2$	33 mm

$b_1$	66 mm
$h_2$	22 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
$\varnothing$ Codolo $d_1$	25 mm
$h_6$	46 mm
$h_5$	25 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	70 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI