

**Portautensile forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 20 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319170 20 |
| GTIN | 4045197373816 |
| Classe articolo | 32V |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Larghezza codolo b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------|-------|
| h_2 | 22 mm |
| b_2 | 27 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| l_1 | 55 mm |
| b_1 | 52 mm |
| h_1 | 16 mm |
| Ø Codolo d_1 | 20 mm |
| h_5 | 25 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 20 |
| Larghezza codolo b_3 | 13 mm |
| h_6 | 30 mm |
| Forma | C |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |