

**Smerigliatrice angolare, Modello: 722174****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077111 722174
GTIN	4014586875125
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Denominazione originale prodotto: WSG 8-125

Potenza assorbita: 800 W

Numero max. giri: 11.000 min⁻¹

Ø max. disco: 125 mm

Profondità max. di taglio: 33 mm

Peso: 2 kg

Descrizione tecnica

Particolarità	Esecuzione corta
Profondità max. di taglio	33 mm
Peso	2 kg
Potenza assorbita	800 W
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s ²
Numero max. giri	11.000 min ⁻¹
Blocco contro il riavvio	sì
Ø max. disco	125 mm
Dispositivo di uomo morto	no
Denominazione originale prodotto	WSG 8-125
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari