

Garant**Attacco assiale doppio Eco VDI, Ø Codolo d1: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319191 30
GTIN	4045197579317
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Testo didascalie:**I vantaggi di GARANT Eco:**

Trucioli a spirale piatti per un'evacuazione dei trucioli straordinaria, anziché ottenere trucioli elicoidali lunghi e ingarbugliati

Poche tracce di usura dopo il test.

La misura di rugosità mostra superfici lisce.

Uso:

Grazie alla dentatura doppia per l'impiego normale o per l'impiego sopratesta.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Larghezza codolo b_3	37 mm
h_1	20 mm

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Ø Codolo d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI