


**Portautensile forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 30mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319170 30
GTIN	
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Per la tornitura e scanalatura in piano.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 20 mm

$h_2$ : 29 mm

$b_1$ : 70 mm

$b_2$ : 35 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 23 mm

$h_5$ : 28 mm

**Descrizione tecnica**

$b_1$	70 mm
$h_1$	20 mm

$l_1$	70 mm
Ø Codolo $d_1$	30 mm
$h_5$	28 mm
Larghezza codolo $b_3$	23 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
$h_2$	29 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI