

Garant
Attacco assiale doppio Eco VDI, Ø Codolo d1: 40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319191 40
GTIN	4045197624925
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Testo didascalie:
I vantaggi di GARANT Eco:

Trucioli a spirale piatti per un'evacuazione dei trucioli straordinaria, anziché ottenere trucioli elicoidali lunghi e ingarbugliati

Poche tracce di usura dopo il test.

La misura di rugosità mostra superfici lisce.

Uso:

Grazie alla dentatura doppia per l'impiego normale o per l'impiego sopratesta.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Larghezza codolo b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI