


Portautensile forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 40 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319170 40
GTIN	4045197373830
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 42,5 mm

Larghezza codolo b_3 : 25,5 mm

h_5 : 32,5 mm

Descrizione tecnica

b_1	85 mm
Larghezza codolo b_3	25,5 mm

h ₆	48 mm
b ₂	42,5 mm
h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Ø Codolo d ₁	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h ₂	34 mm
l ₁	85 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI