

Garant
Attacco Whistle Notch, PSC-63 corto, Ø di serraggio D1: 18mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308510 18 |
| GTIN | 4045197486257 |
| Classe articolo | 31C |

Descrizione
Esecuzione:

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Uso:

Per utensili con superficie di serraggio inclinata (2°) a norme DIN 1835 Forma E e DIN 6535 Forma HE (= Whistle Notch).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 18 mm |
| Ø Esterno D | 50 mm |
| Adattatore | PSC-63 corto |
| Norma attacco | ISO 26623-1 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 60 mm | 318896 60 |
| Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 100 mm | 318896 100 |